



Московский офис:
 Россия, 127018, Москва,
 Новосущевский переулок, д. 6, стр. 1, офис 6.1
 Телефон/Факс: +7(495) 921-05-86, +7 (499) 788-72-30
 E-mail: smt@smt-rus.ru
 Web: www.smt-rus.ru



Профиль лезвия	Характеристика	Рекомендуемая область применения	Мягкие образцы	Твердые образцы	Большие образцы	Криостаты	Тонкие срезы	Срезы костной ткани	Техническая информация	Тип микротома
<i>A 22</i>	Угол заточки лезвия 22° Длина 80 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 50 лезвий	Экстра тонкие срезы	●				●	■	Для очень тонких срезов в рутинной работе и при исследованиях. Могут применяться при работе с тканями состоящими из волокон. Большой срок службы.	Санний Ротационный
<i>A 35</i>	Угол заточки лезвия 35° Длина 80 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 50 лезвий	Экстра тонкие срезы и твердые образцы	■	■			●	■	Для работы с мягкими и твердыми образцами и для очень тонких срезов. Большой срок службы.	Санний Ротационный
<i>S 35</i>	Угол заточки лезвия 35° Длина 80 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 50 лезвий	Рутинные срезы	●	■			■	■	Стандартные лезвия для рутинной работы и биопсий. Идеально подходят для специалистов без опыта работы. Большой срок службы.	Санний Ротационный
<i>R 35</i>	Угол заточки лезвия 35° Длина 80 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 50 лезвий	Рутинные срезы и срезы костной ткани	■	■				●	Лезвия для работы с костной тканью, рутины и некоторых видов твердых тканей. Специальная укрепленная режущая кромка.	Санний Ротационный
<i>N 35</i>	Угол заточки лезвия 35° Длина 80 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 50 лезвий	Твердые образцы	■	●			■		Специальные лезвия для работы с твердыми образцами. Очень большой срок службы. Возможно применение для рутинных и мягких образцов и в биопсиях.	Санний Ротационный
<i>C 35</i>	Угол заточки лезвия 35° Длина 80 мм Нелегированная сталь В диспенсере 20 лезвий	Замороженные образцы				●			Для криостатной резки. Нелегированная сталь	Криостат
<i>S 22</i>	Угол заточки лезвия 22° Длина 80 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 50 лезвий	Тонкие срезы	●				●		Для экстра тонких срезов и очень мягких образцов/материалов. Большой срок службы.	Санний Ротационный
<i>High Profile</i>	Угол заточки лезвия 22° Длина 80 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 50 лезвий	Рутинные срезы	●	■			■	■	Для работы с рутинными образцами, заключенными в парафин.	Санний Ротационный
<i>S 35L</i>	Угол заточки лезвия 35° Длина 120 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 20 лезвий	Большие образцы	●	■	●		■	■	Для больших образцов и рутинной резки. Длина лезвия 120 мм.	Санний
<i>S 35LL</i>	Угол заточки лезвия 35° Длина 180 мм Нержавеющая сталь В диспенсере 20 лезвий	Образцы очень больших размеров	●	■	●		■	■	Длинное лезвие для работы с очень большими образцами и рутины. Длина лезвия 180 мм	Санний

● Лучший профиль лезвия

■ Подходящий профиль лезвия